

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 3,6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122809 3,6
GTIN	4045197758620
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Labai **našiam ir kokybiškam aliuminio detalių** apdirbimui. **Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	34 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,35 mm/aps,
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Norma	Gamykliniai standartai
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	3,6 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	28,6 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM

Modelis	8xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	325 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	315 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	135 m/min	N
PEEK	tinka	110 m/min	N
PVDF GF20	tinka	80 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	70 m/min	N
PEEK GF30	tinka	60 m/min	N
PTFE CF25	tinka	70 m/min	N
Cu	tinka	140 m/min	N
CuZn	tinka	160 m/min	N
GFK	tinka	70 m/min	N
CFK	tinka	70 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

