

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 9,2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	123178 9,2
GTIN	4045197755483
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** patobulinta danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama tiksliai ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms  $12 \times D$ , būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068 – 121130.

Formos HB ir HE tiekiamos už tokią pačią kainą kaip ir HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123302**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123301 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	162 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	9,2 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,55 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	120 mm

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	106,2 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	12xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	245 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	105 m/min	N
PEEK	tinka	85 m/min	N
PVDF GF20	tinka	60 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	55 m/min	N
PEEK GF30	tinka	50 m/min	N
PTFE CF25	tinka	55 m/min	N
Cu	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	150 m/min	N
GFK	tinka	55 m/min	N
CFK	tinka	55 m/min	N

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka

**Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE