

Garant**SNMG 190624, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190624 HB7020 Kampo spindulys: 2,4 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Kampo spindulys	2,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Drožlialaužis	SG
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui