


Garant**SNMM 190624, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 190624 HB7020 Kampo spindulys: 2,4 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Drožlialaužis	SR
Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pagrindinis naudojimas	P

Kampo spindulys	2,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui