

**Garant****Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 3,5Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

211750 3,5

GTIN

4045197764294

Produktų klasė

21B

**Aprašymas****Modelis:**

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

**Funkcija:**

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvus suveikia **automatiškai**. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

**Paskirtis:**

Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3** arba **E 6,3 kotu**, pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252**. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Geležties ilgis	50 mm
nustatytas sukimo momentas	3,5 Nm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	107 mm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliojimas
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė	659964
--	--------