

Garant
ER įspraustinė, mini / plona Forma ADB, SK 40 A = 130, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300652 11
GTIN	4045197764317
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Užveržimo veržlė tiksliai subalansuota, **HSC**. ER11 su aušinimo kanalu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).

Standartiškai su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su High-Speed ER-Mini veržle Nr. 309650.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309434, ER užveržimo raktas Nr. 309740.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600–308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830.

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing D	16 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 7 mm
skirta ER cangėms	11 mm
tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740.	11
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Darbinis ilgis I_N	101 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-7 mm
Laikiklis	SK 40 A = 130
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 5,5 mm	308881 5,5
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm	308882 3
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	308881 6
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 5 mm	308882 5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 5 mm	308881 5
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308882 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308881 1
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308882 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308881 4
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308881 7
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308918 5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įspraustinėms 11	309740 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308918 3
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309700 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309399 6
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309399 4
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309399 3,5

ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309399 2,8