

Garant**Pakopinis grąžtas HSS/E, be dangos, Pjovimo briaunų Ø: 4-20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118320 4-20
GTIN	4045197764362
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovylyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Techninis aprašymas

Laiptų aukštis	4 mm
Bendras ilgis	70 mm
Koto Ø	9 mm
grąžto žingsnis kas	2 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 - 20 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		