



Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290004 20
GTIN	4030741317507
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

HM kaištis dar didesniai patvarumui.

Click-Pin: greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Techninis aprašymas

kai rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	25 mm
Kaištis	299910 4
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
Koto aukštis	20 mm
Darbinės ribos	8 - 200 mm
Koto plotis	20 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RGE30° 1xGV30°
kai rifliavimo profilis	RAA 1xAA

kai rifliavimo profilis	RBL 1×BR
kai rifliavimo profilis	RGV30° 1×GE30°
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

HM kaištisHM Tipas 4	299910 4
----------------------	----------