



Rifliavimo ratukų laikiklis universalus, Koto dydis: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290020 20
GTIN	4030741458408
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniajam patvarumui.

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

- Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.
- Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.
- Galima praplėsti darbinės ribos apskant rifliavimo ratukų laikiklius priešinga puse.
- Galima keisti kumštelius (jų komplektą reikia užsakyti atskirai) apdirbimui iki atramos.

Pastaba:

Naudojant 25 mm Ø rifliavimo ratuką darbinės ribos padidėja 0 mm – 65 mm.

Techninis aprašymas

Darbinės ribos	3,5 - 65 mm
kai rifliavimo kiaurymės Ø d ₂	6 mm
Kaištis	299910 8
Koto aukštis	20 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
kai rifliavimo Ø d ₁	20 mm

kai rifliavimo \varnothing d ₁	25 mm
Koto plotis	20 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai