



Rifliavimo ratukų laikiklis universalus, Koto dydis: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290020 25
GTIN	4030741471650
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniai patvarumui.

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

- Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.
- Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.
- Galima praplėsti darbinės ribos apskukant rifliavimo ratukų laikiklius priešinga puse.
- Galima keisti kumštelius (jų komplektą reikia užsakyti atskirai) apdirbimui iki atramos.

Pastaba:

Naudojant 25 mm Ø rifliavimo ratuką darbinės ribos padidėja 0 mm – 65 mm.

Techninis aprašymas

Kaištis	299910 8
kai rifliavimo plotis b	8 mm
Koto plotis	25 mm
Darbinės ribos	3,5 - 65 mm
kai rifliavimo Ø d ₁	20 mm
kai rifliavimo Ø d ₂	25 mm

Koto aukštis	25 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai