



## Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290200 16
GTIN	4030741663734
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.**

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

### Techninis aprašymas

HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas	299920 5
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	8 mm
Darbinės ribos	3 - 50 mm
Koto aukštis	16 mm
Koto plotis	16 mm
kai rifliavimo plotis b	4 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BL30°
kai rifliavimo profilis	RBR30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BR30°

kai rifliavimo profilis	RBL30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RBR45° 1×BL15°
kai rifliavimo profilis	RBL45° 1×BR15°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

---

## Priedai

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė,  
varžtas Tipas 5

299920 5