



Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290210 16
GTIN	4030741409523
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

Privalumai:

- **Maža vibracija.**
- **Reguliavimo skalė ir sinchroninio veikimo nustatymo varžtas detalės Ø nustatymui.**
- **Trumpesnis keitimo laikas ir atitinkamai mažesnė vieneto kaina.**
- **Rifliavimo ratukų kampo korekcijos.**
- **Dar patvaresnis dėl specialiai grūdinto paviršiaus.**
- **Skirtas didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.**

Techninis aprašymas

Koto aukštis	16 mm
Darbinės ribos	3 - 50 mm
Koto plotis	16 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas	299920 5
kai rifliavimo kiaurymės Ø d ₂	8 mm
kai rifliavimo Ø d ₁	15 mm
kai rifliavimo plotis b	4 mm

Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR15°
kai rifliavimo profilis	RGE30° 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė, varžtas Tipas 5

299920 5