

**HOLEX****VHM freza, TiAlN, Ø DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203620 4
GTIN	4045197764959
Produktų klasė	12X

**Aprašymas****Modelis:**

**Glotniajam apdirbimui.** Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui. **Glotniam kontūriniam frezavimui.** Labai tvirta dėl pastiprintos šerdies.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka apdirbimui esant dideliame gyliui.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	18 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Bendras ilgis L	65 mm
Dantų skaičius Z	6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,05 \times D$ , kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------