

Garant**Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HU7315, Žingsnis: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270705 1,5
GTIN	4045197765017
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Modelis:**

Pilno profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Paskirtis	dešininis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HU7315
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF

Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	100 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	90 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
CuZn	tinka	110 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		