


Garant**Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HU7315, Žingsnis: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270763 0,5
GTIN	4045197765079
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Modelis:****Pilno profilio plokštelė 60°** vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HU7315
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH

Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	100 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	90 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
CuZn	tinka	110 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		