


Garant**Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė, HU7315, Vijų skaičius / colyje: 28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270828 28
GTIN	4045197765260
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HM
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HU7315
Sriegio tipas	BSP-LH
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	BSW-LH

Profilio kampas	55 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	100 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	90 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
CuZn	tinka	110 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		