

**Garant****SPGT 09T308, HU7815, Tipas: ALU**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	218325 ALU
GTIN	4045197765468
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

SPGT 09T308 ALU Kampo spindulys: 0,8 mm  
Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,14 mm

### Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,14 mm
Tipas	AL
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPGT 09T308
Kietlydinys	HU7815
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

