

Garant**SPGT 120408, HU7815, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218345 ALU
GTIN	4045197765475
Produktų klasė	21A

Aprašymas

SPGT 120408 ALU Kampo spindulys: 0,8 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	AL
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPGT 120408
Kietlydinys	HU7815
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	4,76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

