



Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376615 3
GTIN	4020772008130
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.

Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.

Sustiprintas modelis, padidinta laikymo jėga.

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø d	6,5 mm
Prispaudimo jėga P1	2500 N
Atstumas tarp kiaurymių f	22-31,8 mm
Prispaudimo varžtas	M8×58 mm
visas aukštis	58 mm
visas ilgis	242 mm

Atstumas tarp kiaurymių e	25,7 mm
Prispaudimo jėga P2	4000 N
Tipas	68300J
Prispaudimo aukštis H	33,5 mm
Produkto rūšis	Horizontalus prispaudiklis