



Horizontalus prispaudiklis nuimamai rankenai, su horizontalia atrama, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376617 3
GTIN	4020772094201
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Neišskrentantis prispaudimo varžtas.

Galima naudoti tik kartu su Nr. 376627.

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Privalumai:

Jeigu trukdo, rankeną galima paprasčiausiai nuimti.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Atstumas tarp kiaurymių e: 25,7 mm

Atstumas tarp kiaurymių f: 25 mm

Kiaurymės Ø d: 6,5 mm

Užspaudimo ilgis L₂: 32 mm

Prispaudimo jėga P1: 1800 N

Prispaudimo jėga P2: 2500 N

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P2	2500 N
---------------------	--------

visas ilgis	134 mm
Prispaudimo varžtas	M8×45 mm
Prispaudimo jėga P1	1800 N
Užspaudimo ilgis L ₂	32 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	25,7 mm
visas aukštis	48,5 mm
Kiaurymės Ø d	6,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	25 mm
Tipas	6837M
Produkto rūšis	Greito užspaudimo spaustuvas