

# Yale

## Elektrinis grandininis keltuvas CPVF VEGO, Tipas: 0,5-4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

086036 0,5-4

GTIN

2050001940476

Produktų klasė

08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtos ir patikimos konstrukcijos elektrinis grandininis keltuvas su **kėlimo kabliu**. Integruotas **galinės padėties jungiklis** aukščiausiai ir žemiausiai kablo padėčiai pailgina nuo slydimo apsaugančios movos, motoro ir korpuso eksploatavimo trukmę. Pavaros grupė 1 Am, įjungimo trukmė 50% vienu greičiu, standartinė darbinė įtampa (400 V/50 Hz). Saugesnis darbas dėl 42 V apsauginio valdiklio, dengto valdymo jungiklio, kurio apsaugos klasė IP65, motorai IP55. Su dviem greičiais (lėtam kėlimui).

#### Funkcija:

**IP55:** apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto. (Galioja varikliui).

**IP65:** apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto. (Galioja valdymo jungikliui).

#### Pastaba:

Modeliai su 2 greičiais (lėtam kėlimui), kitokiais kėlimo aukščiais, važiuokle, grandinės dėže ir radijo imtuvu taip pat ir 230 V modelis tiekiami pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Eigos greitis	4 m/min
Eigos greitis	1 m/min
Leistinoji apkrova	500 kg
Įprastas eigos aukštis	3 m
Grandinių skaičius	2
Svoris	21 kg
IP apsaugos klasė	IP 55
IP apsaugos klasė	IP 65
Produkto rūšis	Svirtis