

**uvex****Pusbačiai, juodi / oranžiniai uvex 2, S3, Batų dydis EU: 47**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	092135 47
GTIN	4031101609591
Produktų klasė	04V

## Aprašymas

### Modelis:

Lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.

- **Distance Mesh pamušalo medžiaga.**
- **100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.**
- **Dviejų sluoksnių PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.**
- **PU viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.**
- **Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.**
- **ESD modelis.**

Apsauginiai batai su vandeniui nepralaidžia, visiškai uždaromis poromis lygia oda ir elastiniais batriščiais su sparčiojo fiksavimo įtaisais. Su nemetaliniu, nuo pradūrimo apsaugančiu įdėklais.

### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

## Techninis aprašymas

Nepraduriami	tekstilin.
--------------	------------

Apsaugos klasė	S3
Viršutinė medžiaga	Galvijų oda
Vidinio pamušalo medžiaga	Distance Mesh
nepraleidžia ir nesugeria vandens	taip
Batų dydis EU	47
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Spalva	juoda/oranžinė
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Serija	uvex 2
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai