

**uvex****Suvarstomi aulinukai, juodi / oranžiniai uvex 2, S3, Batų dydis EU: 47**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	092136 47
GTIN	4031101609782
Produktų klasė	04V

## Aprašymas

### Modelis:

Lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.

- **Distance Mesh pamušalo medžiaga.**
- **100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.**
- **Dviejų sluoksnių PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.**
- **PU viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.**
- **Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.**
- **ESD modelis.**

Apsauginiai batai su vandeniu nepralaidžia, visiškai uždaromis poromis lygia oda. Su nemetaliniu, nuo pradūrimo apsaugančiu įdėklu.

### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

## Techninis aprašymas

Spalva	juoda/oranžinė
Vidinio pamušalo medžiaga	Distance Mesh
Batų dydis EU	47
Viršutinė medžiaga	Galvijų oda
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Nepraduriami	tekstilin.
Apsaugos klasė	S3
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Serija	uvex 2
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai