

HOLEX®
VBMT 160404 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Produktų klasė	22D

Aprašas

VBMT 160404 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 2,75 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 2,75 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBX130
Drožlialaužis	MM

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	eco tekimo plokštelių laikiklis
Serija	Tekimo laikiklis
Serija	Ištekimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.