

HOLEX®**VCMT 110304 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Produktų klasė	22D

Aprašas

VCMT 110304 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 2,75 mmPastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	HBX020
Drožlialaužis	PM
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 2,75 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	eco tekimo plokštelių laikiklis
Serija	Tekimo laikiklis
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.