


**Garant****SNMM 120412, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	2 - 12 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SR
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7020
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui