


**Garant**
**VHM rupiojo apdirbimo freza MTC, DLC, Ø e8 DC: 12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205081 12
GTIN	4045197766991
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su naujausios kartos **DLC danga  $sp^2$** .

Tvirtos ir aštrios pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

**Paskirtis:**

Specialiai darbui **MTC (Multi Task Cutting)** naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	12 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Dantų skaičius Z	2
Koto Ø $D_s$	12 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	28 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,05 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,07 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Bendras ilgis L	83 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Frezos profilis	WF
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	330 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	230 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	260 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------