

## Garant

### Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 36mm



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164358 36     |
| GTIN             | 4045197769725 |
| Produktų klasė   | 10N           |

## Aprašymas

### Modelis:

**CNC staklėms skirtas plėstuvas** su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai **hidrauliniuose** arba **didelio tikslumo griebtuvuose**.  
Taip užtikrinamas **mažas radialinis mušimas** ir **maksimalus darbo saugumas**.  
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.  
Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.  
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.

### Tolerancijos duomenys:

**Konfigūruojama:** plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

**H7:** modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

### Paskirtis:

**HPC-/HSC kiaurųjų <strong>kiaurym</strong>ių plėtimui.**

## Techninis aprašymas

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ø ribos                                    | 35,21 - 36,2 mm |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>               | 36 mm           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                 | 8               |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>      | 25 mm           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                      | 25 mm           |
| Bendras ilgis L                            | 200 mm          |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>               | 139 mm          |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,45 mm/aps,    |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tolerancija                  | konfigūruojam.         |
| Plėtimo Ø matmenys           | 0,3 mm                 |
| Danga                        | TiAlN                  |
| Ašmenys                      | HSS                    |
| Norma                        | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas            | taip, su 25 bar        |
| Kotas                        | DIN 6535 HA su h6      |
| Pjovimo technika             | HPC                    |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira    |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia                  |
| Produkto rūšis               | Phillips antgalis      |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 45 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 45 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 35 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 35 m/min       | P         |
| Ketus                           | tinka         | 40 m/min       | K         |
| GGG                             | tinka         | 30 m/min       | K         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | ribotai tinka |                |           |