

Garant

**Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN,
Nominalusis Ø DC: 7mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164359 7
GTIN	4045197769787
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms skirtas plėstuvas su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai **hidrauliniuose** arba **didelio tikslumo griebtuvuose**.
Taip užtikrinamas **mažas radialinis mušimas** ir **maksimalus darbo saugumas**.
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.
Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.

Tolerancijos duomenys:

Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

H7: modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC/HSC plėtimui.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	8 mm
Ø ribos	6,71 - 7,2 mm
Iškyšos ilgis L ₁	42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Nominalusis Ø D _c	7 mm

Tolerancija	konfigūruojam.
Plėtimo Ø matmenys	0,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Ketus	tinka	40 m/min	K
GGG	tinka	30 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		