

**Garant****Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN,  
Nominalusis Ø DC: 18H7mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164359 18H7   |
| GTIN             | 4045197768001 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Modelis:**

**CNC staklėms skirtas plėstuvas** su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai **hidraulinuose** arba **didelio tikslumo griebtuvuose**.  
Taip užtikrinamas **mažas radialinis mušimas** ir **maksimalus darbo saugumas**.  
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.  
Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.  
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.

**Tolerancijos duomenys:**

**Konfigūruojama:** plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

**H7:** modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

**Paskirtis:**

**Aklinųjų kiaurymių HPC/HSC plėtimui.**

**Techninis aprašymas**

|  |              |
|--|--------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>                      | 18 mm        |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>               | 18 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                 | 6            |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>               | 80 mm        |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>      | 25 mm        |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,23 mm/aps, |
| Bendras ilgis L                            | 150 mm       |
| Tolerancija                                | H7           |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Plėtimo Ø matmenys           | 0,2 mm                 |
| Danga                        | TiAlN                  |
| Ašmenys                      | HSS                    |
| Norma                        | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas            | taip, su 25 bar        |
| Kotas                        | DIN 6535 HA su h6      |
| Pjovimo technika             | HPC                    |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia                  |
| Produkto rūšis               | Phillips antgalis      |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 45 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 45 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 35 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 35 m/min       | P         |
| Ketus                           | tinka         | 40 m/min       | K         |
| GGG                             | tinka         | 30 m/min       | K         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | ribotai tinka |                |           |