

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 8/1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	4,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Galvutės ilgis L_1	20,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	8 mm
Varžtas	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Koto plotis p	8 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Fiksavimo varžtas Tipas 12

279815 12

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500