

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 20/3Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm²). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Įleidimo Ø D_{min} = 25 mm ilgiui 30,5 mm.

Įleidimo Ø D_{min} = 27,5 mm visam ilgiui.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27,5 mm
t _{maks.} vidinis apdirbimas	6 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Varžtas	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500