

Garant**Įpjovimo plokštelė dešininė, HU9315, Griovelio plotis m (H13): 0,9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273900 0,9
GTIN	4045197768087
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Griovelio plotis m (H13)	0,9 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis	0,8 mm
Įpjovimo briaunos plotis w	0,95 mm
$t_{maks.}$	2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininiai
Kietlydinys	HU9315
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Grioveliai pagal standartą	DIN 471

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 280 mm/min
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	280 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	200 m/min	N
Grafitas	ribotai tinka	70 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		