

Garant**Įpjovimo plokštelė dešininė, HB9635, Griovelio plotis m (H13): 0,9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273902 0,9
GTIN	4045197768216
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

$t_{maks.}$	2 mm
Įpjovimo briaunos plotis w	0,95 mm
Griovelio plotis m (H13)	0,9 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininiai
Kietlydinys	HB9635
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Grioveliai pagal standartą	DIN 471

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 170 mm/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	90 - 140 mm/min
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	170 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		