

Garant**Pjovimo plokštelė kairinė, HU9315, Griovelio plotis m (H13): 2,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273906 2,0
GTIN	4045197768414
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos plotis w	2 mm
$t_{maks.}$	2,5 mm
Griovelio plotis m (H13)	2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairiniai
Kietlydinys	HU9315
Grioveliai pagal standartą	DIN 471
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3

Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 280 mm/min
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	280 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	200 m/min	N
Grafitas	ribotai tinka	70 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		