

Garant**Pjovimo plokštelė kairinė, HB9635, Griovelio plotis m (H13): 1,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273908 1,6
GTIN	4045197768520
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Griovelio plotis m (H13)	1,6 mm
Pjovimo briaunos plotis w	1,6 mm
$t_{maks.}$	2,5 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis	1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairiniai
Kietlydinys	HB9635
Grioveliai pagal standartą	DIN 471
Grioveliai pagal standartą	DIN 472

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 170 mm/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	90 - 140 mm/min
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	170 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		