

**Garant****Įsukamas karštojo užspaudimo adapteris plonas, Sriegis M × užspaudimo Ø  
D1: M10X8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Iš karščiui atsparaus plieno, integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, plonas, tinka HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka, kai keliami maksimalūs reikalavimai tikslumui ir balansavimo kokybei, pvz., naudojant ilgintuvus.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Ilgis L	37 mm
Sriegis M	M10
Išorinis Ø D	21 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>	18,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
maksimalus užveržimo momentas	40 Nm
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis

Adapteris