

**Garant**
**Įsukamas karštojo užspaudimo adapteris plonas, Sriegis M × užspaudimo Ø  
D1: M16X8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas**
**Modelis:**

Iš karščiui atsparaus plieno, integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, plonas, tinka HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka, kai keliami maksimalūs reikalavimai tikslumui ir balansavimo kokybei, pvz., naudojant ilgintuvus.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	21 mm
Sriegis M	M16
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Ilgis L	42 mm
Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
maksimalus užveržimo momentas	80 Nm
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis

Adapteris