

Garant
**Įsukamas karštojo užspaudimo adapteris plonas, Sriegis M × užspaudimo Ø
D1: M16X10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	301397 M16X10
GTIN	4045197767394
Produktų klasė	31Z

Aprašymas
Modelis:

Iš karščiui atsparaus plieno, integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, plonas, tinka HSS ir HM.

Paskirtis:

Puikiai tinka, kai keliami maksimalūs reikalavimai tikslumui ir balansavimo kokybei, pvz., naudojant ilgintuvus.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Ilgis L	42 mm
Sriegis M	M16
Ilgintuvo Ø D ₃	30 mm
Išorinis Ø D	24 mm
Ø D ₂	18 mm
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
maksimalus užveržimo momentas	80 Nm
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis

Adapteris