

Garant**Įsukamas karštojo užspaudimo adapteris plonas, Sriegis M × užspaudimo Ø
D1: M16X12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301397 M16X12
GTIN	4045197768902
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Iš karščiui atsparaus plieno, integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, plonas, tinka HSS ir HM.

Paskirtis:

Puikiai tinka, kai keliami maksimalūs reikalavimai tikslumui ir balansavimo kokybei, pvz., naudojant ilgintuvus.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Išorinis Ø D	24 mm
Ilgis L	42 mm
Ø D ₂	18 mm
Sriegis M	M16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Ilgintuvo Ø D ₃	30 mm
maksimalus užveržimo momentas	80 Nm
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis

Adapteris