

Garant**Pereinamoji įvorė PSC kotui, SK 40, PSC vidinis: 4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301275 4 |
| GTIN | 4045197768919 |
| Produktų klasė | 31Z |

Aprašymas**Modelis:**

Iš vidaus ir išorės nušlifluota. Į PSC įrankių laikiklyje aušinimo skysčio vamzdeliui numatytą vidinį sriegį įsukamas adapteryje integruotas varžtas su cilindrine galvute. Užveržimo varžtas su kiauryme, todėl tinka vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

SK pritaikymui prie PSC.

Tinka:

Įrankių tvirtinimo laikikliai su **daugiakampiu kotu (PSC) ISO 26623-1**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 30 mm

Išorinis \varnothing D: 40 mm

Ilgis L: 11 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 30 mm |
| Išorinis \varnothing D | 40 mm |
| Ilgis L | 11 mm |
| Laikiklis | SK 40 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Laikiklio norma | DIN 69871 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308630 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK | 308812 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308625 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308740 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308610 40 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308615 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308700 40 |

| | |
|---|------------|
| Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308635 40 |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK | 308810 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK | 308830 40 |
| Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M | 308670 40M |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308720 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308600 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308640 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308650 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308620 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308660 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK | 308820 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308605 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |