

Garant**Pereinamoji įvorė PSC kotui, HSK-A 63, PSC vidinis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306975 4
GTIN	4045197768933
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Iš vidaus ir išorės nušlifuota. Į PSC įrankių laikiklyje aušinimo skysčio vamzdeliui numatyta vidinį sriegį įsukamas adapteryje integruotas varžtas su cilindrine galvute. Užveržimo varžtas su kiauryme, todėl tinka vidiniam aušinimui. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

HSK-A 63 pritaikymui prie PSC.

Tinka:

Įrankių tvirtinimo kiaurymės su **daugiakampiu kotu (PSC) ISO 26623-1**.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Išorinis Ø D: 40 mm

L₁: 54 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
L ₁	54 mm
Laikiklis	HSK-A 63

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis