

**Garant****CNC lentyna, Plotis 1000 mm, Įrankių kotams: SK30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970660 SK30
GTIN	4045197768841
Produktų klasė	91L

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. **Reguliavimo ribos į gylį 130 mm.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 120°**.

**Tinka:**

Montavimas **pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).**

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Atramų keliamoji galia 25 kg;

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 80 mm

Gylis: 155 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 21

Atstumas tarp ašių A: 60 mm

Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas: 25 kg

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose: 50 kg

**Techninis aprašymas**

įrankių kotams	SK 30
----------------	-------

Plotis	1000 mm
Aukštis	80 mm
Atstumas tarp ašių A	60 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	21
Gylis	155 mm
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas	25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose	50 kg
Paskirtis	CNC lentyna
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1000 mm
Produkto rūšis	Lentyna

## Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas SK30	947390 SK30
--------------------------------	-------------