



Rifliavimo ratukas PM, AA, Rifliavimo ratuko \varnothing d1 x rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis: 25X6/0,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290261 25X6/0,5
GTIN	4030741020162
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

- **Dydžiai 21,5x5x8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.**
- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą.**

Techninis aprašymas

Rifliavimo kiaurymės \varnothing d ₂	8 mm
Riflius	AA
kai standartas	DIN 82
Ašmenys	PM
Produkto rūšis	Rantiklio ratukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	160 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	110 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
CuZn	tinka	120 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		