



## Rifliavimo ratukas PM, GV 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing$ d1 $\times$ plotis b / dantų žingsnis: 15X4/0,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290199 15X4/0,5
GTIN	4030741159749
Produktų klasė	29I

### Aprašymas

**Modelis:**

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

**Pastaba:**

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

### Techninis aprašymas

Rifliavimo kiaurymės $\varnothing$ d <sub>2</sub>	4 mm
Rifliavimo plotis b	4 mm
Dantų žingsnis	0,5
Rifliavimo $\varnothing$ d <sub>1</sub>	15 mm
Riflius	GV 30°
kai standartas	DIN 82
Ašmenys	PM

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
CuZn	tinka	65 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		