



**Rifliavimo ratukas PM, GE 30°, Rantymo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis: 10X4/0,8 mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290196 10X4/0,8
GTIN	4030741286384
Produktų klasė	29I

### Aprašymas

**Modelis:**

Pagaminti iš miltelinio greitapjūvio plieno.

**Pastaba:**

**Kiti dydžiai – pagal užklausimą.**

Rifliavimo kiaurymės Ø d<sub>2</sub>: 4 mm

### Techninis aprašymas

Dantų žingsnis	0,8
Rifliavimo plotis b	4 mm
Rifliavimo kiaurymės Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Rifliavimo Ø d <sub>1</sub>	10 mm
Riflius	GE 30°
kai standartas	DIN 82

Ašmenys	PM
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
CuZn	tinka	65 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		