



## Rifliavimo ratukas PM, BR 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing d_1 \times$ plotis b / dantų žingsnis: 15X6/1,0mm



### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 290181 15X6/1,0 |
| GTIN             | 4030741284403   |
| Produktų klasė   | 29I             |

### Aprašymas

**Modelis:**

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

**Pastaba:**

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

### Techninis aprašymas

|  |        |
|--|--------|
| Rifliavimo plotis b                    | 6 mm   |
| Dantų žingsnis                         | 1      |
| Rifliavimo $\varnothing d_1$           | 15 mm  |
| Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$ | 4 mm   |
| Riflius                                | BR 30° |
| kai standartas                         | DIN 82 |
| Ašmenys                                | PM     |

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

**Vartotojo duomenys**

|                                | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka            | 70 m/min             | N                |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka            | 35 m/min             | N                |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 60 m/min             | P                |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 45 m/min             | P                |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 30 m/min             | P                |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka            | 50 m/min             | M                |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka            | 25 m/min             | M                |
| CuZn                           | tinka            | 65 m/min             | N                |
| Alyva                          | tinka            |                      |                  |
| drėgnas, maks.                 | ribotai tinka    |                      |                  |
| šlapias, min.                  | ribotai tinka    |                      |                  |