



Rifliavimo ratukas PM, GE 30°, Rantymo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis: 10X4/1,0 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290196 10X4/1,0
GTIN	4030741267536
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Pagaminti iš miltelinio greitapjūvio plieno.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Rifliavimo kiaurymės Ø d₂: 4 mm

Techninis aprašymas

Rifliavimo kiaurymės Ø d ₂	4 mm
Rifliavimo plotis b	4 mm
Rifliavimo Ø d ₁	10 mm
Dantų žingsnis	1
Riflius	GE 30°
kai standartas	DIN 82

Ašmenys	PM
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
CuZn	tinka	65 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		