

**Rifliavimo ratukas PM, AA, Rifliavimo ratuko  $\varnothing$  d1  $\times$  plotis b / dantų žingsnis:  
25X8/1,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290161 25X8/1,0
GTIN	4030741162770
Produktų klasė	29I

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

**Pastaba:**

**Kitų formų ir profilių reikia teirautis.**

**Techninis aprašymas**

Rifliavimo $\varnothing$ d <sub>1</sub>	25 mm
Rifliavimo kiaurymės $\varnothing$ d <sub>2</sub>	6 mm
Dantų žingsnis	1
Rifliavimo plotis b	8 mm
Riflius	AA
kai standartas	DIN 82
Ašmenys	PM

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
CuZn	tinka	65 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		