



Rifliavimo ratukas PM, GE 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing d_1 \times$ plotis b / dantų žingsnis: 15X4/0,6mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 290196 15X4/0,6 |
| GTIN | 4030741272516 |
| Produktų klasė | 29I |

Aprašymas

Modelis:

Dėvėjimui atsparūs metalo milteliai (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Rifliavimo plotis b | 4 mm |
| Dantų žingsnis | 0,6 |
| Rifliavimo $\varnothing d_1$ | 15 mm |
| Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$ | 4 mm |
| Riflius | GE 30° |
| kai standartas | DIN 82 |
| Ašmenys | PM |

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 70 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 35 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 50 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | M |
| CuZn | tinka | 65 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |